



Filterlüfter, Ausschnitt: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP55, Luftstrom: 850 m³/h, Ue AC: 115 V

| Ausführung | |
|---|--|
| Produkt-Markename | SIVACON |
| Produkt-Bezeichnung | Filterlüfter |
| Art der Lüftung | Entlüftung |
| Ausführung des Lüfters / Einschublüfter | Nein |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung | Nein |
| Allgemeine technische Daten | |
| A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal | 70 dB |
| aufgenommene Wirkleistung / Nennwert | 115 W |
| Ausschnittbreite | 292 mm |
| Ausschnitthöhe | 292 mm |
| Betriebsdauer | 40 000 h |
| Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert | 2 600 1/min |
| Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert | 2 850 1/min |
| Spannungsart / der Betriebsspannung | AC |
| Betriebsspannung | |
| • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal | 115 V |
| • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal | 115 V |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP55 |
| Strom | |
| aufgenommener Strom | |
| • minimal | 1,02 A |
| • maximal | 1,47 A |
| Erscheinungsbild | |
| Farbe | lichtgrau |
| Produktdetails | |
| Produktbestandteil / Lüfter | Nein |
| Anzahl | |
| Anzahl der Ventilatoren | 1 |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 323 mm |
| Breite | 323 mm |
| Tiefe | 146,5 mm |
| Einbauort | Schaltschrankseitenwände, -tür, vertikal |
| Befestigungsart | Schnappbefestigung |
| Befestigungsart | |
| • 19-Zoll Einbau | Nein |
| • Wandmontage | Ja |

| | |
|--|-----------------|
| Nettogewicht | 4,6 kg |
| Material | Kunststoff |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb | |
| • minimal | -15 °C |
| • maximal | 60 °C |
| Approbationen Zertifikate | |
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | E |
| allgemeine Produktzulassung | Sonstige |

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6511-5LV80>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6511-5LV80>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6511-5LV80

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



