



Verlinkblock, mechanisch, AC / DC 24 V für Motorschütze, Baugröße S0

Allgemeine technische Daten		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Mechanischer Verlinkblock
Baugröße des Schützes		S0
Schutzart IP frontseitig		IP20
Isolationsspannung bei Verschmutzungsgrad 3 bei AC Bemessungswert	V	300
Verlustleistung [V·A] der Magnetspule bei AC typisch	VA	4
Verlustleistung [W] der Magnetspule bei DC typisch	W	4
Impulsdauer für Ausschalten		
• bei AC	ms	18 ... 31
• bei DC	ms	18 ... 26
Umgebungstemperatur		
• während Lagerung	°C	-50 ... +80
• während Betrieb	°C	-25 ... +60
Hilfsstromkreis		
Anzahl der Öffner		
• für Hilfskontakte unverzüglich schaltend		0
• für Hilfskontakte nacheilend schaltend		0
• für Hilfskontakte		0
Anzahl der Schließer		
• für Hilfskontakte unverzüglich schaltend		0
• für Hilfskontakte voreilend schaltend		0
• für Hilfskontakte		0
Steuerstromkreis/ Ansteuerung		
Spannungsart der Speisespannung		AC/DC
Speisespannungsfrequenz		
• 1 Bemessungswert	Hz	50
• 2 Bemessungswert	Hz	60
Speisespannung 1		
• bei DC Bemessungswert	V	24
• bei AC		
— bei 50 Hz Bemessungswert	V	24
— bei 60 Hz Bemessungswert	V	24
Arbeitsbereichsfaktor Speisespannung Bemessungswert der Magnetspule		0,85 ... 1,1
• bei AC bei 50 Hz		0,85 ... 1,1
• bei AC bei 60 Hz		0,85 ... 1,1
• bei DC		0,85 ... 1,1
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen		

Befestigungsart		aufsteckbar
Einbaulage		beliebig
Breite	mm	22
Höhe	mm	48,4
Tiefe	mm	84,3

Anschlüsse/ Klemmen

Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis		Schraubanschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte		
• für Hilfskontakte — eindrätig — feindrätig — mit Aderendbearbeitung • bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte		2x (0,5 ... 2,5 mm ²), 1x 4 mm ² 2x (0,5 ... 2,5 mm ²), 1x 2,5 mm ² 2x 14, 1x 12

Approbationen/ Zertifikate

Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC		
allgemeine Produktzulassung			EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung



[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige	Railway
-----------------------	---------------------	----------	---------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkzeugzeugnis](#)

[Bestätigungen](#)



[Schwingen / Schocken](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT2926-3AB31>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT2926-3AB31>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT2926-3AB31>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-3AB31&lang=de

