



Schutzfolie 15"-Touch-Geräte für MP 370 15" Touch, TP 1500 Basic, MP 377 15" Touch und Thin Client 15" Menge: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 15", 4:3
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; entspiegelt
Maße	
Breite	362 mm
Höhe	289 mm
Dicke	0,125 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Hinweis:	nicht für Widescreen geeignet
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6647-0AG11-3AX0
• Produkt 2	6AV6545-0DB10-0AX0
• Produkt 3	6AV6644-2AB01-2AX0
• Produkt 4	6AV6644-0AB01-2AX0
• Produkt 5	6AV6644-0CB01-2AX0
• Produkt 6	6AV6646-0AB21-2AX0
• Produkt 7	6AV6646-2AB21-2AX0

