

Produkttyp-Bezeichnung



Antenne ANT 3S mit Antennenleitung

RF300/RF200 Antenne ANT 3S für Anschluss an RF250R und RF350R IP65, -25 bis +70°C, Abmessungen 50x 28x 10 mm inkl. Antennenanschlusskabel PUR, UL 758, Länge 3 m schleppkettenfähig Stecker M8 gerade/M8 gewinkelt für die Transponder MDS D117, MDS D127, MDS D421, MDS D521 Bestehend aus: 1x 6GT23981CD500AX0 1x 6GT23910AH30.

Eignung zum Einsatz	RF250R / RF300 mit kleinen Transpondern
Funkfrequenzen	
Übertragungsfrequenz / Nennwert	13,56 MHz
Elektrische Daten	
Ausführung des elektrischen Anschlusses / der Antenne	M8, 4-polig
Ausführung der Steckverbindung	male
Mechanische Daten	
Material	PA6 V0
Farbe	schwarz
Anzugsdrehmoment / der Schraube zur Befestigung des Betriebsmittels / maximal	1 N·m
Befestigungsabstand	0 m
<ul style="list-style-type: none"> • bezogen auf Metallflächen / empfohlen / minimal 	
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb • während Lagerung • während Transport 	-25 ... +70 °C -40 ... +85 °C -40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67
Schockfestigkeit	nach EN 60721-3-7 Klasse 7M2
Schockbeschleunigung	500 m/s ²
Schwingbeschleunigung	200 m/s ²
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	28 mm
Höhe	50 mm
Tiefe	10 mm
Nettogewicht	160 g
Befestigungsart	2 Schrauben M4
Leitungslänge / der Antennenleitung	3 m
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	CE, FCC, IC, cULus
Eignungsnachweis	
<ul style="list-style-type: none"> • IECEx • für IECEx / als Kennzeichnung 	Ja es gilt die ATEX-Zulassung des angeschlossenen Readers
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß IEC 81346-2:2009 • gemäß IEC 81346-2:2019 	TF TFB

Zubehör

Zubehör	mit enthalten: 6GT2391-0AH30 (Antennenleitung)
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
<ul style="list-style-type: none">• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool• zur Webseite: Industrielle Kommunikation• zur Webseite: Industry Mall• zur Webseite: Information and Download Center• zur Webseite: Bilddatenbank• zur Webseite: CAx-Download-Manager• zur Webseite: Industry Online Support	<ul style="list-style-type: none">https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67384964http://www.siemens.com/ident/rfidhttps://mall.industry.siemens.comhttp://www.siemens.com/industry/infocenterhttp://automation.siemens.com/bilddbhttp://www.siemens.com/caxhttps://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	03.11.2021 