



Wandhalterung, Typ 10 für Mobile Panel 170, Mobile Panel 177, Mobile Panel 277, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN, Mobile Client900, ohne Befestigungsteile Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Wandhalterung Mobile Panel, Typ 10
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Nein
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Eisenblech	Ja; Pulverbeschichtet
Maße	
Breite	200 mm
Höhe	230 mm
Tiefe	25 mm; aufbauend
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	550 g; ohne Kabelhalterung
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; Farbe: Schwarz
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleißerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Mobile Panel 170, Mobile Panel 177, Mobile Panel 277 IWLAN, Mobile Panel 277F IWLAN V1 und V2, ohne Befestigungsteile
Hinweis:	Die Erhaltungsladung ist nur mit der Ladestation 6AV6671-5CE00-0AX1 sichergestellt.
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6545-4BA16-0CX0
• Produkt 2	6AV6545-4BB16-0CX0

- Produkt 3
- Produkt 4

letzte Änderung:

[6AV6545-4BC16-0CX0](#)

6AV6645-0*

16.12.2020 