




SIMATIC DP, DP/DP-Koppler Koppelmodul zum Verbinden von zwei PROFIBUS-DP Netzen redundante Stromspeisung

Abbildung ähnlich

| Versorgungsspannung | |
|--|--|
| Nennwert (DC) | 24 V |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 20,4 V |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V |
| Eingangsstrom | |
| Stromaufnahme, typ. | 90 mA |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung, typ. | 2 W |
| Protokolle | |
| PROFIBUS DP | Ja |
| AS-Interface | Nein |
| Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen | |
| Statusanzeige | Ja |
| Diagnosefunktion | Ja |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | 0 °C |
| • max. | 60 °C |
| Maße | |
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 127 mm |
| Tiefe | 117 mm |
| letzte Änderung: | 16.01.2021  |