



Fernantrieb ARD 30V AC / 48V DC, 2TE. Für LS , FI Schutzschalter FI Blöcke , FI/LS Schalter Ein/ Ausschalter

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Fernantrieb Power + ARD
Ausführung der Anzeige / LED	Ja
Ausführung des Produkts	anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut	Nein
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert	24 V
• bei AC / Bemessungswert / minimal	12 V
• bei AC / Bemessungswert / maximal	30 V
• bei DC / Bemessungswert / minimal	12 V
• bei DC / Bemessungswert / maximal	48 V
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [V·A] / während Standby	1 W
Steuerstromkreis	
Spannungsart / der Steuerspannung	AC/DC
Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Ja
Produktbestandteil	
• Fehlersignalschalter	Ja
• Hilfsschalter	Ja
Anzahl der Fehlersignalschalter	1
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	1
Ausführung des Hilfsschalters	1 W, 2 A, AC 250 V
Produkterweiterung / montierbar	universal
Produkterweiterung	Fernantrieb ARD
Ausführung des Fehlersignalschalters	1 W, 5 A, AC 250 V
Anzahl der Fern-Rücksetzungen / je Minute	2
Anzahl Versuche zum automatischen Wiedereinschalten	3
Anschlüsse	
Leitungslänge / im Steuerstromkreis	1 500 m
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,5 mm <sup>2</sup>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>	0,2 N·m 0 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	14 ... 30

#### Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	36 mm
Tiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Nettogewicht	188 g

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>	-25 °C 45 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal zulässig</li> <li>• maximal zulässig</li> </ul>	-40 °C 55 °C

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Sonstige</b>
------------------------------------	------------------------------	-----------------

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



EG-Konf.

[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

<b>Railway</b>	<b>Gefahrgut</b>
----------------	------------------

[Bestätigungen](#)

[Transport Information](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3057>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3057>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3057](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3057)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





