



Fernantrieb ARD 230V AC, 2TE. Für LS , FI Schutzschalter FI Blöcke , FI/LS Schalter Ein/ Ausschalter

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Fernantrieb Power + ARD
Ausführung der Anzeige / LED	Ja
Ausführung des Produkts	anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut	Nein
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
• Bemessungswert	230 V
• bei AC / Bemessungswert / minimal	177 V
• bei AC / Bemessungswert / maximal	270 V
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [V·A] / während Standby	1 W
Steuerstromkreis	
Spannungsart / der Steuerspannung	AC
Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Ja
Produktbestandteil	
• Fehlersignalschalter	Ja
• Hilfsschalter	Ja
Anzahl der Fehlersignalschalter	1
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	1
Ausführung des Hilfsschalters	1 W, 2 A, AC 250 V
Produkterweiterung / montierbar	universal
Produkterweiterung	Fernantrieb ARD
Ausführung des Fehlersignalschalters	1 W, 5 A, AC 250 V
Anzahl der Fern-Rücksetzungen / je Minute	2
Anzahl Versuche zum automatischen Wiedereinschalten	3
Anschlüsse	
Leitungslänge / im Steuerstromkreis	1 500 m
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> </ul>	0,2 N·m
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	0 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	14 ... 30

### Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	36 mm
Tiefe	70 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Nettogewicht	188 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / während Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> </ul>	-25 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	45 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal zulässig</li> </ul>	-40 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal zulässig</li> </ul>	55 °C

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige
-----------------------------	-----------------------	----------

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

Railway	Gefahrgut
---------	-----------

[Bestätigungen](#)

[Transport Information](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3058>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3058>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3058](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3058)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





