



SIMATIC S7-300, Simulatorbaugr. SM 374, zur Simulation von 16 Ein-oder 16 Ausgängen bzw. 8 Ein-und 8 Ausgängen 16 Schalter, 16 LED

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	SM 374
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	80 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	0,35 W
Digitaleingaben	
Anzahl der Eingänge	16; Schalter
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	16; LEDs
Analogeingaben	
Anzahl Analogeingänge	0
Analogausgaben	
Anzahl Analogausgänge	0
Potenzialtrennung	
Potenzialtrennung Digitaleingaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Nein
Potenzialtrennung Digitalausgaben	
• zwischen den Kanälen und Rückwandbus	Nein
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	125 mm
Tiefe	120 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	190 g
letzte Änderung:	17.01.2021