

Produkttyp-Bezeichnung

PROFIBUS Busterminal 12M

Busterminal 12M für PROFIBUS, Übertragungsraten 9,6 kBit/s bis 12Mbit/s, Steckleitung 1,5m .



Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• bei PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für PROFIBUS-Leitungen	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für PROFIBUS-Leitungen	Schraubklemmen
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	Kunststoff
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	50 mm
Höhe	138 mm
Tiefe	53 mm
Nettogewicht	360 g
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
• siliconfrei	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• UL-Zulassung	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen / Gefährliche Umgebungen	
Eignungsnachweis / CCC / für Ex-Zone gemäß GB Standard	Ja; GB3836.1, GB3836.8
• als Kennzeichnung	Ex nA IIC T6 Gc
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAX-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

30.06.2021

