

Produkttyp-Bezeichnung

IE FC RJ45 Modular Outlet (Power Insert)

IE FC RJ45 Modular Outlet Base Module mit Power Insert Wechseleinsatz für 1 x 24 V DC- und 1 x 100 Mbit/s-Schnittstelle.



Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
<ul style="list-style-type: none"> • 1 / bei Industrial Ethernet 	10 Mbit/s
<ul style="list-style-type: none"> • 2 / bei Industrial Ethernet 	100 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
<ul style="list-style-type: none"> • für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen 	1
<ul style="list-style-type: none"> • für Netzkomponenten bzw. Endgeräte 	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • für Industrial Ethernet FC TP-Leitungen • für FC RJ45 Modular Outlet Power Insert • FastConnect 	integrierte Schneid-/Klemmkontakte 1 x RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s), 1 x DC 24 V Klemme Ja
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	Metall
Anzahl der Wiederverwendungen	10
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	50 mm
Höhe	115,25 mm
Tiefe	58,95 mm
Nettogewicht	450 g
anschließbarer Kabeldurchmesser	9,5 ... 9,5
Befestigungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • 35 mm DIN-Hutschienenmontage 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Wandmontage 	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb 	-20 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung 	-40 ... +80 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Transport 	-40 ... +80 °C
relative Luftfeuchte / bei 25 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal	95 %
Schutzart IP	IP40
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
<ul style="list-style-type: none"> • siliconfrei 	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
<ul style="list-style-type: none"> • RoHS-Konformität 	Ja

- UL-Zulassung

Ja

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link

- zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool
- zur Webseite: Industrielle Kommunikation
- zur Webseite: Industry Mall
- zur Webseite: Information and Download Center
- zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker
- zur Webseite: Bilddatenbank
- zur Webseite: CAx-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/tia-selection-tool>
<http://www.siemens.com/simatic-net>
<https://mall.industry.siemens.com>
<http://www.siemens.com/industry/infocenter>
<https://sie.ag/2QdlxcP>
<http://automation.siemens.com/bilddb>
<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

30.06.2021 