

## Datenblatt

---



Bezeichnung: Kompressionsstecker  
Beschreibung: für Kabel-Ø 6,8 mm / KH21

Details: Der High Quality F-Kompressionsstecker wird auf das Kabel aufgesteckt und mit einer Kompressionsstecker-Crimpzange wasserdicht durch eine Steck-/Klemmtechnik mit dem Kabel verbunden.

**Merkmale:**

Standard 7/16 Zoll Sechskantmutter,

Messing vernickelt

Erstklassige RFI Testergebnisse

Rückflussdämpfung: 30 dB typisch (25 dB max bei 1 GHz),

Anschlussdämpfung: 0,1 dB typisch (0,3 dB max bei 1 GHz),

Abzugskraft: Muster wurde 24 Stunden bei 50% Luftfeuchtigkeit getestet.

Vorgegebener Normwert > 170N