



SETRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 10 A, gG, Un AC: 500 V

Ausführung				
Produkt-Markenname		SETRON		
Produkt-Bezeichnung		Zylindersicherungseinsatz		
Allgemeine technische Daten				
Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes		gG		
Größe des Sicherungseinsatzes		10x38 mm		
Spannungsart / der Betriebsspannung		AC		
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert		500 V		
Verlustleistung				
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol		1,3 W		
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert		10 A		
Hauptstromkreis				
Betriebsstrom / Nennwert		10 A		
Produktdetails				
Produktbestandteil / Schlagmelder		Nein		
Mechanischer Aufbau				
Einbaulage		beliebig, vorzugsweise senkrecht		
Nettogewicht		8 g		
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW6003-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW6003-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW6003-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



