





客户料号:1886921

产品图号:MMWC12008BK

| 版次 | 详细描述 | 变更日期 | 变更者 |
|-----|-----------------|------------|-----|
| A/1 | 更新标签内容 | 04/01/2019 | 梁静雅 |
| A/2 | 更新标签内容,增加WDEE图标 | 29/03/2019 | 梁静雅 |
| A/3 | PVC扎带更换成纸扎带 | 31/05/2019 | 梁静雅 |
| A/4 | 更新标签内容 | 24/11/2020 | 梁静雅 |



线材印字为凹印, 字轮编号: BY101; wire marking:
 <VDE> KEMA-KEUR H05VV-F 3G0.75mm² Q080451
 GUANGDONG XIONGRUN ELECTRICAL CO., LTD.



技术要求: requirement:
 1: 耐压测试: 外高压4200V/S; 内高压2500V/S; 0.5MA
 Dielectric voltage: between jacket and conductors 4200V/S
 between conductors: 2500V/S
 2: 绝缘阻抗不小于100兆欧。
 Insulation resistance 100M Ω .
 3: 100%导通OK.
 Continuity of lead 100% OK.
 4: 符合ROHS.
 RoHS COMPLIANT.

| | | | | |
|-----|---|-------------|--------|------|
| 7 | 纸扎带 | 4C0016-01 | 2 | EA |
| 6 | 线上条形码标签 白底黑字 | 3C0189-01 | 1 | EA |
| 5 | 一体式品字尾内架+端子, 白色(鸿灏 HC-012Q3-08AW0) | 2A0263-01 | 1 | EA |
| 4 | 品字尾插座C13 (XR-501L) COLOR: 黑色Black, PVC 55P | 3B0144-01 | 0.0245 | Kg |
| 3 | $\Phi 4.8$ 法国头端子, 白色, 黄铜镀镍(德昌 DC-0001A-3) | 2A0110-01 | 1 | EA |
| 2 | 法式插头 (XR-322), 16A 250V~ COLOR: 黑色Black, PVC, 55P | 3B0144-01 | 0.0485 | Kg |
| 1 | H05VV-F 3G0.75mm ² , COLOR: 黑色Black, 裁线长:L=1626mm. | V10210 | 1 | EA |
| NO. | DESCRIPTION | Xiongrun PN | QTY | unit |

广东雄润电业有限公司
 GUANGDONG XIONGRUN ELECTRICAL CO., LTD

| DESCRIPTION | DRAW NO. | XR-1638017 | UNIT | M | M |
|-------------|----------|------------|---------|------------|---|
| PARTS NO | SCALE | NONE | DATE | 22/08/2018 | |
| APPROVED | CHECKED | | DRAWING | 梁静雅 | |