


锂电池 UN38.3 试验概要 Lithium Battery Test Summary

项目编号: SEKSZ202301319254

单位信息 Company Information					
委托单位 Consignor	安徽银瑞电池科技有限公司/ Anhui Vigor power Battery CO., LTD 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 90 号 No.90 Chuangxin Avenue Boyan Technology Park High tech Zone He Fei, Hefei, 230088 CHINA 电话/Tel: +86-551-62723269 邮箱/Mail: jerry@vigorpower.cn				
生产单位 Manufacturer	安徽银瑞电池科技有限公司/ Anhui Vigor power Battery CO., LTD 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 90 号 No.90 Chuangxin Avenue Boyan Technology Park High tech Zone He Fei, Hefei, 230088 CHINA 电话/Tel: +86-551-62723269 邮箱/Mail: jerry@vigorpower.cn				
测试单位 Test Lab	众检检验认证(深圳)有限公司/CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. 中国广东省深圳市宝安区福海街道和平社区荔园路恺辉茂工业园厂房 B 栋 101、104 101&104, Building B, Kaihuimao Industrial Park, Liyuan Road, Heping Community, Fuhai Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China 电话/Tel: 400-1668-320 邮箱/Mail: info@cmczj-lab.com 网址/Website: www.cmczj-lab.com				
电池信息 Battery Information					
名称 Name	锂离子可充电电池 Li-ion Rechargeable Battery	电池/电芯类别 Battery/Cell Classification	锂离子电池 Li-ion Battery		
型号 Type	5572100	商标 Trademark	/		
额定电压 Normal Voltage	14.8V	额定容量 Rated Capacity	3250mAh		
额定能量 Watt-hour rating	48.1Wh	外观/Appearance	蓝色近长方体 Approximate Blue Cuboid		
质量/Mass	342.8g	锂含量/Li Content	不适用 N/A		
测试信息 Test Information					
测试报告编号 Test Report Number	CMC230103031	测试报告签发日期 Date of Test Report	2023-01-29		
测试标准 Edition of UN Manual of Tests and Criteria Used	联合国《试验和标准手册》(第 7 版修订 1) 38.3 节 UN "Manual of Tests and Criteria" ST/SG/AC.10/11/Rev.7/Amend1/Subsection 38.3				
T.1: 高度模拟 Altitude Simulation	通过 Pass	T.2: 温度试验 Thermal Test	通过 Pass	T.3: 振动 Vibration	通过 Pass
T.4: 冲击 Shock	通过 Pass	T.5: 外部短路 External Short Circuit	通过 Pass	T.6: 撞击/挤压 Impact/Crush	通过 Pass
T.7: 过度充电 Overcharge	不适用 N/A	T.8: 强制放电 Forced Discharge	通过 Pass		
注: 该电池未安装过度充电保护装置, 按设计要求只能用在另一个带过度充电保护装置的电池组或设备中, 因此无需满足 T7 项过度充电测试。					
UN38.3.3(f)	不适用 N/A	UN38.3.3(g)	不适用 N/A		
签名 Signatory 职务 Title	 检验员	签发日期 Issued Date	2023-02-01		

内部资料 专用章

