




客户料号:2182169

产品图号:MMWC12035BK

版次	详细描述	变更日期	变更者
A/1	更新XR-503印字	2020.11.13	梁静雅
A/2	更新标签内容	2020.11.25	梁静雅



线材印字为凹印，字轮编号：BY103 wire marking:  
 <VDE> KEMA-KEUR H03VVH2-F 2X0.75mm<sup>2</sup> Q080451 GUANGDONG  
 XIONGRUN ELECTRICAL CO., LTD.



技术要求: requirement:  
 1: 耐压测试: 外高压4200V/S; 内高压1500V/S; 0.5MA Dielectric voltage :between jacket and conductors 4200V/S  
 2: 绝缘阻抗不小于100兆欧. Insulation resistance 100MΩ.  
 3: 100%导通OK.  
 4: 符合ROHS.  
 RoHS COMPLIANT.

8	线上条形码标签 白底黑字	3C0201-01	1	EA
7	纸扎带	4C0016-01	2	EA
6	Φ2.4母圆管端子, 18-22AWG, 磷铜本色 (GEM 98715-PS-0) terminal	2A0241-01	2	EA
5	八字尾内架, 黑色 (GEM 8715S) insert	2B0050-01	1	EA
4	八字尾 (XR-503), COLOR: 黑色black, 55P PVC	3B0144-01	0.01	Kg
3	两芯欧洲端子, 黑色半绝缘	2A0073-01	1	EA
2	欧洲插头 (XR-210), COLOR: 黑色black, 55P PVC	3B0144-01	0.0172	Kg
1	H03VVH2-F 2X0.75mm <sup>2</sup> , COLOR: 黑色black, 截线长:L=1880mm.	V10008	1	EA
NO.	DESCRIPTION	Xiongrun PN	QTY	unit

 **广东雄润电业有限公司**  
 GUANGDONG XIONGRUN ELECTRICAL CO., LTD

DESCRIPTION	DRAW NO.	XR-1638066	UNIT	M M
PARTS NO	SCALE	NONE	DATE	23/07/2019
APPROVED	CHECKED		DRAWING	梁静雅