

KERN OZB-A45 16

KERN

Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Probe



Nettogewicht ca. 3,8 kg

Bruttogewicht ca. 4,0 kg

Versandgewicht 4 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761217720

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Optics
Produktkategorie	Mikroskop
Produktgruppe	Mikroskopbeleuchtung
Produktfamilie	OZB-IF

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	100×200×150 mm
Schwanenhals-Länge	540 mm
Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsstärke	20W
Farbtemperatur	6400 K
Beleuchtung dimmbar	✓

Energieversorgung

mitgelieferte Stromversorgung	Netzteil
	EURO
	AUS
Steckernetzteil / Adapter für	UK
Länder - Optional	US
	CH
Kabellänge Stromversorgung	2,5 m

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-5 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×250×250 mm
Versandart	Paketdienst