

Produktdatenblatt

	ANGABE	WERT	EINHEIT
1	Name oder Handelsmarke des Lieferanten	Sony Corporation / SONY	
	Adresse des Lieferanten	Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium	
2	Modellkennung des Lieferanten	KE-55XH8096 / KE-55XH8196	
3	Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	G	
4	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)	99,0	W
5	Energieeffizienzklasse (HDR)	G	
6	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR)	149,0	W
7	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	N/A	W
8	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,5	W
9	Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftszustand	2,0	W
10	Art des elektronischen Displays	Fernsehgerät	
11	Seitenverhältnis	16:9	
12	Bildschirmauflösung (Pixel)	3840 x 2160	Pixel
13	Bildschirmdiagonale	138,8	cm
14	Bildschirmdiagonale	55	Zoll
15	Sichtbare Bildschirmfläche	82,3	dm ²
16	Verwendete Panel-Technologie	LED LCD	
17	Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden	YES	
18	Spracherkennungssensor vorhanden NEIN	NO	
19	Anwesenheitssensor vorhanden	NO	
20	Bildwiederholfrequenz	50	Hz
21	Mindestens garantierte Software-und Firmware-Aktualisierungen:	8	Jahre
22	Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen:	7	Jahre
23	Mindestens garantierte Produktunterstützung:	2	Jahre
	Minstdauer der allgemeinen Garantie:	2	Jahre
24	Art der Stromversorgung (Netzteil):	Intern	

SONY

i	Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	N/A	
	Eingangsspannung	N/A	V
	Ausgangsspannung	N/A	V
ii	Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	N/A	
	Benötigte Ausgangsspannung	N/A	V
	Benötigte Stromstärke	N/A	A
	Benötigte Stromfrequenz	N/A	Hz