

LOGO! TD Text Display, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Textdisplay
Eignung zur Verwendung	Verwendbar ab LOGO! 8
Display	
Ausführung des Displays	FSTN
Zeilendisplay	
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Zeilen Anzahl Zeichen je Zeile 	6 20
Hintergrundbeleuchtung	
<ul style="list-style-type: none"> Typ der Hintergrundbeleuchtung 	LED
Bedienelemente	
Tastatur	
<ul style="list-style-type: none"> Systemtasten <ul style="list-style-type: none"> Anzahl projektierbare Systemtasten alphanumerische Tastatur 	Ja 0 Nein
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Nein
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Nennwert (DC)	12 V; DC 12/24 V, AC 24 V
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,8 W; bei DC 24 V
Alarmer/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	
<ul style="list-style-type: none"> American Bureau of Shipping (ABS) 	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> min. max. 	-20 °C; ohne Betauung 55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
Projektierung	
Projektierungs-Software	
• Projektierungstool	LOGO! Soft Comfort V8
Zubehör	
gehört zum Produkt	LOGO!
Mechanik/Material	
Ausführung des Gehäuses	Kunststoff
Maße	
Breite	128,2 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	38,7 mm
Einbautiefe	38,7 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	220 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
letzte Änderung:	26.02.2021 