

**UK****Sensitivity adjustment:**

- Turn off unit
- Turn RV1 fully counter clockwise
- Turn on unit. (the LEDs start flashing)
- Turn RV1 gently clockwise until the LEDs stop flashing

◊ **Remark:** 15s after power on, the unit leaves adjust-mode and resumes normal operation.

**NL****Regeling gevoeligheid:**

- Schakel de unit uit
- Draai RV1 volledig in tegenwijzerszin
- Schakel de unit in (de LEDs knipperen)
- Draai RV1 voorzichtig in wijzerszin tot het knipperen stopt

◊ **Opmerking:** 15s na inschakelen verlaat de unit de afregel-mode en start normale werking.

**FR****Réglage de sensibilité :**

- Eteignez l'appareil
- Tournez RV1 entièrement vers la droite
- Allumez l'appareil. (les LEDs commencent à clignoter)
- Tournez RV1 gentiment vers la gauche jusqu'à ce que les LEDs arrêtent de clignoter.

◊ **Remarque:** 15s après la mise en marche, l'appareil quitte le mode de réglage et démarre le fonctionnement normal.

**D****Feinabstimmung :**

- Schalten Sie die Einheit aus
- Drehen Sie RV1 völlig gegen den Uhrzeigersinn
- Schalten Sie die Einheit ein (die LEDs blinken)
- Drehen Sie RV1 vorsichtig im Uhrzeigersinn bis das Blinken der LEDs aufhört.

◊ **Anmerkung:** 15 Sekunden nach dem Einschalten verlässt die Einheit den Modus für Feinabstimmung und fängt der normale Betriebsmodus an.

**ES****Ajustar la sensibilidad**

- Desactive el aparato
- Gire RV1 completamente hacia la derecha
- Active el aparato (los LEDs empiezan a parpadear)
- Gire RV1 hacia la izquierda hasta que los LEDs paren de parpadear.

◊ **Nota:** 15 seg. después de la puesta en marcha, el aparato se sale del modo de ajuste y empieza con el funcionamiento normal.

**SE****Justering av känsligheten**

- Stäng av enheten
- Vrid RV1 fullständigt motsols
- Slå på enheten. (LED-arna börjar blinka.)
- Vrid RV1 varsamt medsols tills LED-arna slutar blinka

◊ **Anmärkning:** 15s efter att strömmen slagits på, lämnar enheten justeringsmode och återgår till normal drift.

**TJ**

## Nastavení citlivosti MK166

- Vypněte přístroj
- Otočte RV1 na doraz proti hodinám
- Zapněte přístroj. ( LED diody začnou blikat)
- Otáčejte RV1 opatrně ve směru hodin až LED diody přestanou blikat

☞ **Poznámka:** 15s po zapnutí napájení přístroj opustí nastavovací režim a obnoví svou normální činnost.

**SF**

## Herkkyyden asetus

- Kytke virta pois päältä.
- Käännä RV1 täysin vastapäivään
- Kytke virta päälle. (LEDit alkavat vilkkuua)
- Käännä RV1 hitaasti myötäpäivään kunnes LEDit lakkavaat vilkkumasta

☞ **Huomaa:** laite palaa asetustilasta normaaltilaan 15s kuluttua virran kytkemisestä.

**DK**

## følsomhedsjustering

- Sluk for apparatet
- Drej RV1 i bund mod året
- Tænd for apparatet (lysdioder blunker)
- Drej RV1 forsigtigt med uret, indtil lysdioden holder op med at blinke

☞ **Bemærk:** 15 sekunder efter at apparatet er tændt, skiftes automatisk fra justering til normal drift.

**PT**

## Fantasma Animado:

- Deslique o interruptor
- Rode RV1 no sentido horário
- Ligue a unidade. (os LED's começarão a piscar)
- Rode lentamente RV1 no sentido horário até os LED's pararem de piscar

☞ **Nota:** 15s após ter ligado a unidade, esta deixa o modo de ajuste e fica no modo de funcionamento normal.

**IT**

## Regolazione della sensibilità:

- Spegnere l'apparecchio.
- Ruotare RV1 completamente in senso antiorario.
- Accendere l'apparecchio (i LED iniziano a lampeggiare).
- Ruotare gradualmente RV1 in senso orario fino a quando i LED non cessano di lampeggiare.

☞ **Nota:** 15 secondi dopo l'accensione, l'apparecchio esce dalla modalità di regolazione e riprende il funzionamento normale.