

KERN 347-016

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 1 g, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 6×6×6 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,05 kg

Bruttogewicht ca. 0,05 kg

Versandgewicht 0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-030-400

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761256149

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,119
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0024
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	1 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Hakengewicht
Abmessungen (Ø×H)	6×6 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAKKS-Kalibrierung	962-631
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----