

KERN 347-096

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 500 g, Hakengewicht, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung (B×T×H) 38×38×93 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,50 kg

Bruttogewicht ca. 0,50 kg

Versandgewicht 0,5 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-110-400

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761256231

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M1
Produktfamilie	347

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	59,5238
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	100
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	1,2046
Gewicht OIML-Klasse	M1
Prüfgewicht - Nennwert	500 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	25 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	8000
OIML-konform	✓
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	2600

Bauform

Bauform Gewicht	Hakengewicht
Abmessungen (Ø×H)	38×93 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Justierkammer - verschraubt

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-639
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----