

KERN 367-04

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 10 g, Knopf, Edelstahl feingedreht



Abmessungen Verpackung
(B×T×H) 10×10×17 mm

Versandart Paketdienst

Nettogewicht ca. 0,05 kg

Bruttogewicht ca. 0,05 kg

Versandgewicht 0,1 kg

Optionale Etuis

Etui - Kunststoff Artikelnummer 347-050-400

Etui - Aluminium Artikelnummer 317-040-600

Etui - Holz Artikelnummer 337-040-200

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer 4045761257238

REACH-Einstufung keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD



OPTION



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML M3
Produktfamilie	367

Messsystem

Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	1,1905
Konformitätsbewertung möglich	no
Prüfgewicht - Dichte Unsicherheit (kg/m ³)	140
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0241
Gewicht OIML-Klasse	M3
Prüfgewicht - Nennwert	10 g
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	20 mg
Prüfgewicht - Dichte (kg/m ³)	7950
OIML-konform	✓

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	10×17,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht
Art der Justierung	Polieren

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkKS-Kalibrierung	962-634
--------------------------------------	---------

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
------------	-----