



Sikringskassett, Høy hastighet, 20 A, AC 690 V, 200 kA, 10 x 38, gR, IEC, UL



Powering Business Worldwide™

Type Fuse 20A 690VAC gR 10x38
Catalog No. FWP-20G10F

Leveringsprogram

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Høy hastighet
Nominell strøm	I	A	20
Nominell spenning			AC 690 V
Størrelse			10 x 38
Brukskategori			gR
Bryteevne		kA	200
kan brukes før størrelse/applikasjoner			beskyttelse av DC vanlig buss, DC-drev, strømomformere/likerettere og startere for redusert spenning
Standard/Godkjennelse			IEC UL
Form			syindrisk
Standarder/Regulations			IEC 60269-4 UL 248-13

Tekniske data etter ETIM 8.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Glassikring (EC002704)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Miniature fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015])			
Modell / utførelse			
Størrelse			
Spenningstype			AC/DC
Merkestrøm			20
Merkespenning			690
Driftskategori			Andre
Driftsfrekvensområde			45 - 62
Type sikringstatusindikator			
Utløsningskarakteristikk			Andre
Bryteevne			200
Effekttap ved merkestrøm			5.35