



**Sikringskassett, Høy hastighet, 6 A, AC 690 V, 200 kA, 10 x 38, gR, IEC, UL**



**Type**  
**Catalog No.**

**Fuse 6A 690VAC gR 10x38**  
**FWP-6G10F**

## Leveringsprogram

|                                        |   |    |                                                                                                      |
|----------------------------------------|---|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktspekter                         |   |    | Smeltesikring                                                                                        |
| Basisfunksjon                          |   |    | Sikringskassett                                                                                      |
| Bruksområde                            |   |    | Høy hastighet                                                                                        |
| Nominell strøm                         | I | A  | 6                                                                                                    |
| Nominell spenning                      |   |    | AC 690 V                                                                                             |
| Størrelse                              |   |    | 10 x 38                                                                                              |
| Brukskategori                          |   |    | gR                                                                                                   |
| Bryteevne                              |   | kA | 200                                                                                                  |
| kan brukes før størrelse/applikasjoner |   |    | beskyttelse av DC vanlig buss, DC-drev, strømomformere/likerettere og startere for redusert spenning |
| Standard/Godkjennelse                  |   |    | IEC<br>UL                                                                                            |
| Form                                   |   |    | syndrisk                                                                                             |
| Standarder/Regulations                 |   |    | IEC 60269-4<br>UL 248-13                                                                             |

## Tekniske data etter ETIM 8.0

|                                                                                                                                                                               |  |  |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Glassikring (EC002704)                                                                                                                |  |  |                                            |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Miniature fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-01 [AFZ796015]) |  |  |                                            |
| Modell / utførelse                                                                                                                                                            |  |  |                                            |
| Størrelse                                                                                                                                                                     |  |  |                                            |
| Spenningstype                                                                                                                                                                 |  |  | AC/DC                                      |
| Merkestrøm                                                                                                                                                                    |  |  | 6                                          |
| Merkespenning                                                                                                                                                                 |  |  | 690                                        |
| Driftskategori                                                                                                                                                                |  |  | GR (overlast- og kortslutningsbeskyttelse) |
| Driftsfrekvensområde                                                                                                                                                          |  |  |                                            |
| Type sikringstatusindikator                                                                                                                                                   |  |  | Andre                                      |
| Utløsningskarakteristikk                                                                                                                                                      |  |  |                                            |
| Bryteevne                                                                                                                                                                     |  |  | 200                                        |
| Effekttap ved merkestrøm                                                                                                                                                      |  |  | 3                                          |