



**Sikringskassett, Lav spenning, 630 A, AC 400 V, 120 kA, NH3, gL/gG, IEC, dual indikator, isolerte gripehåndtak**



Powering Business Worldwide™

**Type** NH FUSE 630A 400V 3 GG/GL SIZE 3  
**Catalog No.** 630NHG3BI-400

**Leveringsprogram**

Produktspekter			Smeltesikring
Basisfunksjon			Sikringskassett
Bruksområde			Lav spenning
Nominell strøm	I	A	630
Nominell spenning			AC 400 V
Konstruksjonsstørrelse			NH3
Brukskategori			gL/gG
Statusindikator			dual indikator
Beskrivelse			isolerte gripehåndtak
Bryteevne		kA	120
kan brukes før størrelse/applikasjoner			industriell
Standard/Godkjenning			IEC
Form			firkantet med knivbladkontakter som flukter i endene
Standarder/Regulations			IEC 60269-2 smeltesikringsystem A DIN 43620 VDE 0636-2

**Tekniske data etter ETIM 8.0**

Circuit breakers and fuses (EG000020) / NH-sikring (EC000055)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecl@ss10.0.1-27-14-20-05 [AFZ800015])			
Fuse construction type according to IEC 60269			NH3
Spenningstype			AC
Merkestrøm			630
Merkespenning AC			400
Nominell spenning DC			
Nominell bryterkapasitet			120
Driftskategori			GL/gG (kabel- og ledningsbeskyttelse)
Type sikringstatusindikator			Kombinert feilindikator
Isolerte metallgriphåndtak			Ja
Effekttap ved merkestrøm			