



spenningsdisplayet

Type **UVA**
 Catalog No. **167285**

Tekniske data etter ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Indikatorlys komplett (EC000272)		
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Indicator light complete (ecl@ss10.0.1-27-37-12-23 [AKF041014])		
Antall signallamper		3
Linsefarge		Uten topp
Type lampesokkel		LED
Med lyskilde		Ja
Nominell driftsspennning Ue		400 - 400
Spenningsstype		AC/DC
Type strømtilkobling		Skrukobling
Type linse		Rektangulær
Type linse		Flat
Hulldiameter		0
Åpningens bredde		18
Åpningens høyde		45
Med frontring		Nei
Frontringens materiale		Andre
Frontringsfarge		Andre
Beskyttelsesklasse IP		IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)		Andre