


**Dreibryter**
**Type  
Catalog No.**
**Z-DSV-LLL  
248880**
**Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439**

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon			
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt	$I_n$	A	20
Tapseffekt per pol, strømvhengig	$P_{vid}$	W	0
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømvhengig	$P_{vid}$	W	3
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm	$P_{vs}$	W	0
Avleveringskapasitet for tapseffekt	$P_{ve}$	W	0
Omgivelsestemperatur ved drift min.		°C	-40
Omgivelsestemperatur ved drift maks.		°C	60
			0

**Tekniske data etter ETIM 8.0**

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Bryter for DIN-skinne (EC001545)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Modular serial built-in device for electrical circuit distributors / Main switch for distribution board (ecl@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Brytefunksjon			Andre
Antall NO-kontakter			0
Antall NC-kontakter			0
Antall vekselkontakter			1
Antall poler			1
Merkestrøm			20
Merkespenning			690
Minste merkespenning			440
Nominell bryterkapasitet			0
Kortslutningsfasthet (Icw)			10
Spenningsstype			AC
Med signallampe			Nei
Hettefarge			Andre
Lampetype			Andre
Lampesokkel			Andre
Maks lampeeffekt			0
Bredde i antall modulmellomrom			3
Innbyggingsdybde			60
Beskyttelsesklasse IP			IP20
Avtrykk/indikering			Andre
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)			Nei