

KERN YKA-27

Steckernetzteil 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, Standard EURO/US/UK/CH

KERN



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Waage
Produktgruppe	Steckernetzteil

Bauform

Abmessungen (B×T×H)	40×60×35 mm
Material	Kunststoff

Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät	kein IP-Schutz
--------------------------	----------------

Energieversorgung

Netzteil Art	Steckernetzteil
	EURO
Steckernetzteil / Adapter für	UK
Länder - im Lieferumfang	US
	CH
Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max]	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
Eingangsspannung Gerät / Strom [Max]	5,9V, 1A
Strombuchse für Netzteil	Hohlstecker, innen Plus, Ø außen 5,5mm, Ø innen 2,1mm, lang 13mm

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-20 °C
Lagertemperatur [Max]	60 °C

Zulassung

CE Zeichen	✓
------------	---

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×55×105 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,15 kg
Versandgewicht	0,13 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761215108
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration

Piktogramme

STANDARD

