

Produktinformationsblatt

Delegierte Verordnung der Kommission (EU) 2019/2013

Information		Wert	Einheit
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten		ASUS	
2. Modellkennung		XG349C	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		G	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR)		34,30	W
5. Energieeffizienzklasse (HDR)		G	
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR), falls vorhanden		35.21	W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand, falls zutreffend		0,25	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand, falls zutreffend		0,45	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb, falls zutreffend			W
10. Art des elektronischen Displays		Monitor	
11. Seitenverhältnis		21 : 9	
12. Bildschirmauflösung		3440 x 1440	Pixel
13. Bildschirmdiagonale		86,72	cm
14. Bildschirmdiagonale		34,14	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche		26,78	dm ²
16. Verwendete Panel-Technologie		LED LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden		Nein	
18. Spracherkennungssensor vorhanden		Nein	
19. Anwesenheitssensor vorhanden		Nein	
20. Bildwiederholfrequenz (Standard)		60	Hz
21. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Software- und Firmware-Aktualisierungen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)		6	Jahre
22. Mindestens garantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen (ab dem Zeitpunkt der Beendigung des Inverkehrbringens)		5	Jahre
23. Mindestens garantierte Produktunterstützung		5	Jahre
i Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie		3	Jahre
24. Art der Stromversorgung (Netzteil)		extern	
i Externes Netzteil (nicht genormt, in der Verkaufsverpackung enthalten)	Standard name		
	Eingangsspannung		V
	Ausgangsspannung		V
ii Genormtes externes Netzteil (oder geeignetes Netzteil, falls nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Standard name		
	Benötigte Ausgangsspannung		V
	Benötigte Stromstärke (Mindestwert)		A
	Benötigte Stromfrequenz		Hz