

R15 male F.O. 1mm POF (U, D)



Artikelnummer 20 10 001 3212

Beschreibung R15 male F.O. 1mm POF (U, D)

HARTING eCatalogue https://b2b.harting.com/20100013212

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Kontaktart	LWL-Kontakt
Kontaktbeschreibung	für 1 mm Kunststoff-Faser

Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Materialeigenschaften

RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10		
---------------	----	--	--

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2022-09-29 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Produktdatenblatt 20 10 001 3212 R15 male F.O. 1mm POF (U, D)



Kaufmännische Daten

Nettogewicht	1,05 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85367000
GTIN	5713140133303
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder