

USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 45 545 1901
Beschreibung	USB 2.0 HIFF Bulkhead coupler type A-A
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09455451901

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung	USB
Komponente	Koppler
Beschreibung	USB 2.0 Typ A
Adapter für	HIFF-Version

Ausführung

Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	4

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +70 °C
Steckzyklen	≥750

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid
	Blei
	Nickel
	Naphthalin

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	9 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140061439
eCl@ss	27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)