

D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 69 182 7422
Beschreibung	D SUB MIXED FE 30 A POWER CONTACT PL3
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09691827422

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Mixed
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	gerade
Merkmale	Werkzeugeinstellung: 7 für AWG 10 und 6 für AWG 12

Ausführung

Anschlussart	Crimpanschluss
Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	2,5 ... 6 mm ²
Leiterquerschnitt	AWG 12 ... AWG 10
Betriebsstrom	≤30 A
Durchgangswiderstand	≤1 mΩ
Abisolierlänge	7,5 mm
Grenztemperatur	-55 ... +155 °C
Steckkraft	≤7 N
Ziehkraft	≈5 N
Anforderungsstufe	3



Pushing Performance
Since 1945

Technische Kennwerte

Steckzyklen ≥ 50

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	0,2 μm Au
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	2,093 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85369010
GTIN	5713140097193
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder