

## R 15-EG-13,5



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 000 0101
Beschreibung	R 15-EG-13,5
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09150000101">https://b2b.harting.com/09150000101</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Baureihe	R 15
Gehäuseart	Einschraubgehäuse
Gehäusebeschreibung	gerade

### Ausführung

Verriegelungsart	Schraubverriegelung
------------------	---------------------

### Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Werkstoff Dichtung	NBR
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3)
	R23 (HL 1-3)

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	9,96 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140021594
eCl@ss	27440224 Gehäuse für Rundsteckverbinder