

Han 6B cover plastic/SL/HBM, HSM, HCC



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 30 006 5405
Beschreibung	Han 6B cover plastic/SL/HBM, HSM, HCC
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09300065405

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han [®] B
Gehäuseart	Abdeckkappe
Gehäusebeschreibung	für Anbaugehäuse für Sockelgehäuse Kunststoff
Bauform	niedrige Bauform hohe Bauform

Ausführung

Baugröße	6 B
Verriegelungsart	Längsbügel

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Materialeigenschaften

RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	12,72 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140161603
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder