

M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 15 600 6201
Beschreibung	M23 P female-c 1mm (0,14–1mm²) Au
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09156006201

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Rundsteckverbinder M23
Bezeichnung	Power
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	1 mm

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	0,14 ... 1 mm²
Betriebsstrom	≤10 A
Durchgangswiderstand	≤3 mΩ
Abisolierlänge	7 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	vergoldet
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984
--------	--------------------------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	0,35 g
Ursprungsland	Schweiz
europäische Zolldarifennummer	85366990
GTIN	5713140189058
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder