Pushing Performance
Since 1945

Han TC100-HMC-FC-CRT-10 mm²-AU

Artikelnummer	09 11 200 6214
Beschreibung	Han TC100-HMC-FC-CRT-10 mm²-AU
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09112006214

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	TC 100
Kontaktart	Crimpkontakt
Merkmale	bleifrei

Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	10 mm²
Betriebsstrom	≤100 A
Durchgangswiderstand	≤0,3 mΩ
Abisolierlänge	19 mm
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen mit anderen HMC-Komponenten	≥10.000

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	HMC vergoldet

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com

Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 60664-1 IEC 61984

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	11,9 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188273
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder

HARTING Electric Stiftung & Co. KG | Wilhelm-Harting-Straße 1 | 32339 Espelkamp | Germany
Phone +49 5772 47-97100 | electric@HARTING.com | www.HARTING.com