




Pushing Performance
Since 1945

InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3



Artikelnummer	61 03 001 3010 160
Beschreibung	InduCom 9p 1T-entry kn-screw M3
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/61030013010160

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	D-Sub InduCom
Gehäuseart	Schalengehäuse
Gehäusebeschreibung	mit interner Erdung

Ausführung

Baugröße	D-Sub 1
Kabeleingang	1x
Zugentlastung	Eine zusätzliche InduCom Kabelklemme oder eine Crimpflansch- und Crimphülsenkombination ist erforderlich, abhängig vom eingesetzten Kabel.
Verriegelungsart	Rändelschraube Gewinde M3
Masseanbindung	mit interner Masseanbindung
2-teilig	ja
teilbar	ja

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	0,4 Nm Masseanbindung
	0,4 Nm Deckelschraube
	0,4 Nm Verriegelungsschraube
Umgebungstemperatur	-55 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP30

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Werkstoff Schraube	Stahl, vernickelt



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Länge	38,6 mm
Breite	31 mm
Höhe	14,8 mm

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	42,52 g
Ursprungsland	China
GTIN	5713140222687
eCl@ss	27440213 D-Sub-Haube