

## Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 35 000 6207
Beschreibung	Han P female crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09350006207">https://b2b.harting.com/09350006207</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han <sup>®</sup> PushPull (V14)
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	gerade

### Ausführung

Geschlecht	Buchse
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt	AWG 14
Abisolierlänge	6 mm
Steckzyklen	≥500

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-118
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	1,12 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140053557
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder