

Han P male crimp contact 2,5 mm2 (Ag)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 35 000 6107
Beschreibung	Han P male crimp contact 2,5 mm2 (Ag)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09350006107

Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han [®] PushPull (V14)
Kontaktart	Crimpkontakt
Kontaktbeschreibung	gerade

Ausführung

Geschlecht	Stift
Fertigungsverfahren	gedrehte Kontakte

Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt	AWG 14
Abisolierlänge	6 mm
Steckzyklen	≥500

Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61076-3-118
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	0,92 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140053496
eCl@ss	27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder