

Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 00 000 7125
Beschreibung	Han CGM-M-Rail M32 D.20.5-25mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19000007125

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han [®] CGM-M-Rail
Zubehörtyp	Kabelverschraubung
Zubehörbeschreibung	Bahnversion

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤8 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	36 40
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68
Verschraubungsgröße	M32
Klemmbereich	20,5 ... 25 mm
Eckmaß	43,9 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	EPDM
Werkstoff Kabelverschraubungen	Messing
Oberfläche Zubehör	vernickelt
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	121,3 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	84849000
GTIN	5713140193154
eCl@ss	27144432 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)