



Pushing Performance  
Since 1945

## Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47



Artikelnummer	19 00 000 5078
Beschreibung	Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19000005078">https://b2b.harting.com/19000005078</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han <sup>®</sup> CGM-M
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

### Technische Kennwerte

Schlüsselweite	43 40
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M40
Klemmbereich	19 ... 28 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Kabelverschraubungen	Messing
Werkstoff Klemmkäfig	Polyamid (PA)
Oberfläche Zubehör	vernickelt

### Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

### Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Ursprungsland	Deutschland



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Kaufmännische Daten

europäische Zolltarifnummer	84849000
GTIN	5713140193062
eCl@ss	27144432 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)