

Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 00 000 7109
Beschreibung	Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19000007109

Bezeichnung

Kategorie	Zubehör
Gehäusebaureihe	Han [®] CGM-Ex i
Zubehörtyp	Kabelverschraubung

Ausführung

Anwendungsgebiet	Eigensichere Stromkreise
------------------	--------------------------

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	≤10 Nm (abhängig vom verwendeten Kabel und Dichteinsatz)
Schlüsselweite	53
Grenztemperatur	-40 ... +100 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP68 IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Verschraubungsgröße	M40
Klemmbereich	22 ... 32 mm
Eckmaß	58,8 mm

Materialeigenschaften

Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Kabelverschraubungen	Polyamid (PA)
Farbe Zubehör	RAL 7032 (kieselgrau) RAL 9005 (tiefschwarz)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
-------------	--------

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	68,8 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	39269097
GTIN	5713140192874
eCl@ss	27144432 Kabelverschraubung (Elektroinstallation)