

Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	10 40 124 1002
Beschreibung	Han 24HPR VarioShell-4xM25-Set2
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/10401241002

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han [®] HPR VarioShell
Gehäuseart	Komplettset
Gehäusebeschreibung	gewinkelt

Ausführung

Baugröße	24 HPR
Kabeleingang	für 1x 24 HPR 4x M32
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz
Hinweise	Bitte beachten Sie die Installationsanleitung.
Lieferumfang	Anbaugehäuse Montagedeckel 1x Anbaugehäuse 24 HPR enlarged Befestigungsschrauben

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	4 Nm Montagedeckel 12 Nm Befestigungsschrauben 12 Nm PE-Schraube
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP66 IP67 IP68 IP69



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR
Werkstoff Verriegelung	Edelstahl

Normen und Zulassungen

CE	ja
----	----

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	5.060 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140175600
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder