

RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67

The scapici measing can of the	70,01	
	Artikelnummer	09 45 805 1560
	Beschreibung	RJI coupler housing Cat. 6A IP 65/67
	HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09458051560

Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	HARTING RJ Industrial [®]
Komponente	Koppler
Beschreibung	RJ45
Merkmale	Kompatibel mit RJ45 DualBoot Patchkabeln

Ausführung

Schirmung	voll geschirmt, 360° Schirmkontakt
Kontaktanzahl	8

Technische Kennwerte

Übertragungseigenschaften	Kat. 6 _A Klasse E _A bis 500 MHz
Datenrate	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2,5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Grenztemperatur	-40 +85 °C
Steckzyklen	≥750
Schutzart nach IEC 60529	IP65 / IP67

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Polyamid (PA)
RoHS	konform
ELV Status	konform

Seite 1 / 2 | Erstellungsdatum 2022-10-25 | Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog auszugsweise entnommen sind. Die vollständigen und jeweils aktuellen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Bitte beachten Sie ferner, dass der jeweilige Anwender insbesondere für die Validierung der Funktionalität, Konformität mit den geltenden Gesetzen und Richtlinien sowie die elektrische Sicherheit in der Applikation verantwortlich ist.



Materialeigenschaften

China RoHS	е
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	nicht enthalten

Normen und Zulassungen

PROFINET	ja		
----------	----	--	--

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1.
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140224605
eCl@ss	27440190 Industriesteckverbinder (nicht spezifiziert)