




## Han Fast-Lock 4-6qmm ang.silverplat.+pin



Artikelnummer	09 08 000 7223
Beschreibung	Han Fast-Lock 4-6qmm ang.silverplat.+pin
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09080007223">https://b2b.harting.com/09080007223</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han-Fast <sup>®</sup> Lock
Kontaktart	Leiterplattenkontakt
Kontaktbeschreibung	mit Stift gewinkelt

### Ausführung

Lieferumfang	Einzelkontakt
--------------	---------------

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	4 ... 6 mm <sup>2</sup>
Betriebsstrom	≤60 A
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ
Abisolierlänge	7,5 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
Oberfläche Verriegelung	passiviert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	100
Nettogewicht	2,42 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188624
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)