




## Han-Fast Lock 1,5-2,5mm<sup>2</sup> w. pin Ag reel



Artikelnummer	09 08 000 6122
Beschreibung	Han-Fast Lock 1,5-2,5mm <sup>2</sup> w. pin Ag reel
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09080006122">https://b2b.harting.com/09080006122</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Kontakte
Baureihe	Han-Fast <sup>®</sup> Lock
Kontaktart	Leiterplattenkontakt
Kontaktbeschreibung	mit Stift

### Ausführung

Lieferumfang	2300 Stück auf Rolle
--------------	----------------------

### Technische Kennwerte

Leiterquerschnitt	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Betriebsstrom	≤60 A
Durchgangswiderstand	≤2 mΩ
Abisolierlänge	7,5 mm

### Materialeigenschaften

Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	versilbert
Werkstoff Verriegelung	Kupferlegierung
Oberfläche Verriegelung	passiviert
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	8.800 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140188648
eCl@ss	27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)