

Han 24HPR VarioShell-Cover



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 40 124 9901
Beschreibung	Han 24HPR VarioShell-Cover
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09401249901

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han [®] HPR VarioShell
Gehäuseart	Montagedeckel
Gehäusebeschreibung	für Anbaugehäuse

Ausführung

Baugröße	24 HPR
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	4 Nm Montagedeckel 12 Nm PE-Schraube
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP66
	IP67
	IP68
	IP69

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Normen und Zulassungen

CE	ja
----	----

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	1.572 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140175570
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder