

## Han 16HPR EasyCon cover M40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 40 016 9907
Beschreibung	Han 16HPR EasyCon cover M40
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19400169907">https://b2b.harting.com/19400169907</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han® HPR EasyCon
Gehäuseart	Montagedeckel
Gehäusebeschreibung	für Sockelgehäuse für Tüllengehäuse

### Ausführung

Baugröße	16 HPR
Kabeleingang	1x M40
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz

### Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	6 Nm Montagedeckel
	6 Nm Abstandsbolzen
	6 Nm Befestigungsschrauben
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12



Pushing Performance  
Since 1945

## Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
Brandschutz in Schienenfahrzeugen	EN 45545-2 (2020-08)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	212,75 g
Ursprungsland	China
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140175297
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder