

Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	19 40 024 9912
Beschreibung	Han 24HPR EasyCon Cover 2xM40
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19400249912

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han® HPR EasyCon
Gehäuseart	Montagedeckel
Gehäusebeschreibung	für Sockelgehäuse für Tüllengehäuse

Ausführung

Baugröße	24 HPR
Kabeleingang	2x M40
Verriegelungsart	Schraubverriegelung
Anwendungsgebiet	Gehäuse für den rauen Außeneinsatz

Technische Kennwerte

Anzugsdrehmoment	6 Nm Montagedeckel
	6 Nm Abstandsbolzen
	6 Nm Befestigungsschrauben
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Schutzart nach IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K nach ISO 20653
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	4
	4X
	12



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss korrosionsresistent
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	RAL 9005 (tiefschwarz)
Werkstoff Dichtung	NBR

Normen und Zulassungen

Zulassungen	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	234 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140175389
eCl@ss	27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder